



# ウェットスーツ用素材の取扱注意事項

## ■クロロプレンゴム発泡体ならびにその他ゴム発泡体、 およびそれらにジャージなどをラミネートした複合素材に対する取扱い説明書

以下に示す説明は、作業者および消費者の健康と安全を守るため、  
使用する前に必ずこの説明書をよく読んでください。  
また、この説明書は大切に保管しておいて下さい。

- [1] クロロプレンゴム発泡体ならびにその他ゴム発泡体、およびそれらにジャージなどをラミネートした複合素材である。  
[2] この製品の取扱い注意事項は以下の通りであり、作業者、消費者に警告表示・取扱い説明書等により明確に提示すること。

※消費者向け取扱説明書に関しては、下記の内容を参考にしてください。

### <製品素材の危険性>

- 危険** この製品は色移りが起こります。絶対に他の製品等と接触させないで下さい。特に濡れた状態で高温のトランクの中などに入れないでください。やむを得ず収納する際は、色移り防止のため、ジャージの淡色と濃色を接触させないようにしてください。
- 危険** この製品は人体及び物品等の保護を目的とした用途には適さない。又水には浮きますが、救命具・浮力補助材としては使用しないで下さい。
- 危険** この製品は燃焼します。燃焼した場合、一酸化炭素・塩素化合物・スス等の有害ガスが発生する危険性がある為、初期消火時には十分注意のうえ行うとともに消防署へ通報し、消防士の指示に従って下さい。又、保管、使用する場所及びその付近では火気厳禁とすること。

### <製品素材の健康障害>

- 警告** この製品が直接肌に触れると摩擦・静電気、ゴム・配合物・ナイロン・ポリエステル等、繊維素材によるスリなどでアレルギー体質の方は皮膚障害を起こすことがある。異常が生じた場合、使用を中止し、医師の診察を受けその指示に従って下さい。
- 警告** 残留有機溶剤等により皮膚・呼吸障害を起こすことがある。異常が生じた場合直ちに使用を中止し、新鮮な空気の所に移り、医師の診察を受けその指示に従って下さい。
- 注意** 長時間使用によるムレ障害を起こすことがあります。

### <廃棄時について>

- 注意** 産業廃棄物として処理すること。
- 注意** 焼却処理は行わないこと。

### <その他>

- 注意** 日光による変退色の恐れがあり直射日光を避け、風通しの良い場所にシワ・折れ等のない様に広げた状態で保管して下さい。
- 注意** 溶剤等でゴム及びジャージの表面を拭かないで下さい。
- 注意** ナイロンとポリエステルの組み合わせにすると色移行が少なくなります。
- 注意** 塩素系洗剤、漂白剤で洗わないでください。
- 注意** 洗濯方法としては水・ぬるま湯にて洗い、必ず陰干しにしてください。
- 注意** 洗濯機およびドライクリーニングは使用しないでください。
- 注意** この製品の上に物を置くとゴムの気泡がつぶれ、回復しない場合があります。



# 品質基準

## 厚み基準表

| ①スポンジ |           | ②ジャージ     |        |     |    |    |     |     |     |    |     |    |   |   |
|-------|-----------|-----------|--------|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|---|
|       | 実寸        | 実寸        | ジャージ分類 |     |    |    |     |     |     |    |     |    |   |   |
| 1mm   | 0.9~1.4mm | 0.3~0.4mm | PS     | KB  | PB | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 1.5mm | 1.5~1.9mm | 0.4~0.5mm | PSE    | PSK | ST | NB | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 2mm   | 2.0~2.4mm | 0.5~0.6mm | CF     | SN  | AK | NL | NLM | NLE | NLK | SK | MNE | NH |   |   |
| 2.5mm | 2.5~2.9mm | 0.6~0.7mm | MN     | OP  | WP | AT | AL  | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 3mm   | 3.0~3.4mm | 0.7~0.8mm | ANS    | BT  | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 3.5mm | 3.5~3.9mm | 0.9~1.0mm | HTX    | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 4mm   | 4.0~4.4mm | 1.4~1.5mm | SL     | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 4.5mm | 4.5~4.9mm | 1.2~1.6mm | ASX    | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 5mm   | 5.0~5.4mm | 1.3~1.7mm | HTC    | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 5.5mm | 5.5~5.9mm | 1.6~2.0mm | BE     | -   | -  | -  | -   | -   | -   | -  | -   | -  | - | - |
| 6mm   | 6.0~6.4mm |           |        |     |    |    |     |     |     |    |     |    |   |   |
| 6.5mm | 6.5~6.9mm |           |        |     |    |    |     |     |     |    |     |    |   |   |

※①+②=生地トータルの厚みとなっております。

## 不良値引き基準表

直径40cm未満: 10%OFF

直径60cm未満: 20%OFF

直径60cm以上: 商品到着後ご連絡いたします。

ご注意! TOTAS  
 商品到着後、品質不良が確認された場合、  
 10% OFF  
 TEL: 0466-87-8420

※有効範囲外の不良は対象外となりますので、予めご了承ください。  
 ※一部対象外となる商品がございますので、予めご了承ください。